

**Digitalt skjutmått TESA-CAL IP67, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412760 300
GTIN	7630041148664
Artikelklass	45A

Beskrivning**Utförande:**

Stor kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Över 12 000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS-mätläge. Skydd runtom mot vätskor. Med drivrulle.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Drivrulle	ja
drifttid	12000 timmar
avläsning	0,0005 tum
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
mätområde	0 - 300 mm
avläsning	0,01 mm
Automatisk fränkoppling	ja

Kalibrering	A1
Djupmått finns	ja
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget	ja
Omkoppling till standby	ja
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
skänkellängd	64 mm
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Norm	ISO 13385
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------