



Digitalt skjutmått TESA-CAL IP67, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	412760 150
GTIN	7630041148633
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Stor kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Över 12 000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS-mätläge. Skydd runtom mot vätskor.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
drifttid	12000 timmar
Norm	ISO 13385

Automatisk fränkoppling	ja
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Antal ingående batterier	1
Kalibrering	A1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget	ja
skänkelängd	40 mm
Omkoppling till standby	ja
Djupmått finns	ja
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------