

**ESD damrock CONDUCTEX[®], vit, Storlek: 3XL****Beställningsdata**

Ordernummer	091602 3XL
GTIN	4050274544973
Artikelklass	09Y

Beskrivning**Utförande:**

Användning: Elektronik tillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.

Yt resistivitet: $10^6 - 10^7 \Omega$.

ESD rock av lätt och bekvämt **CONDUCTEX[®]-material**. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. **Hög andningsaktivitet**, kontrollerad av Hohenstein-institutet. Utan sidosömmar.

- **Med reverskrage och ensidigt dold tryckknappslist.**
- **Påsydda sidfickor med snett ingrepp.**
- **Brösthicka.**
- **Inställbar ärmfäll med tryckknapp.**
- **Stickat ESD-emblem på vänster överarm.**

ESD damrock med två intagningar.

Norm:

EN 61340-5-1.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

Teknisk beskrivning

Knäppe för jacka	Tryckknapp
------------------	------------

Kön	Dam
Serie	CONDUCTEX®
andningsaktiv	ja
Standard/förordning	EN 61340-5-1
dold låslist	ja
antistatisk	ja
Unisex-storlek	3XL
Tygsammansättning	75 % polyester
Tygsammansättning	23 % bomull
Tygsammansättning	2 % carbon
Materialvikt / vävtäthet	130 g/m ²
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Färg	vit
Produktslag	Rock