

**ESD damrock CONDUCTEX<sup>®</sup>, silvergrå, Storlek: 2XL****Beställningsdata**

Ordernummer	091603 2XL
GTIN	4050274550660
Artikelklass	09Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Användning:** Elektronik tillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.

**Yt resistivitet:**  $10^6 - 10^7 \Omega$ .

**ESD rock** av lätt och bekvämt **CONDUCTEX<sup>®</sup>-material**. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. **Hög andningsaktivitet**, kontrollerad av Hohenstein-institutet. Utan sidosömmar.

- **Med reverskrage och ensidigt dold tryckknappslist.**
- **Påsydda sidfickor med snett ingrepp.**
- **Brösthicka.**
- **Inställbar ärmfäll med tryckknapp.**
- **Stickat ESD-emblem på vänster överarm.**

**ESD damrock** med två intagningar.

**Norm:**

EN 61340-5-1.

Elektrisk isolering: EGB/ESD

**Teknisk beskrivning**

dold låslist	ja
--------------	----

Serie	CONDUCTEX®
Unisex-storlek	2XL
andningsaktiv	ja
Standard/förordning	EN 61340-5-1
antistatisk	ja
Kön	Dam
Knäppe för jacka	Tryckknapp
Tygsammansättning	75 % polyester
Tygsammansättning	23 % bomull
Tygsammansättning	2 % carbon
Materialvikt / vävtäthet	130 g/m <sup>2</sup>
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Färg	silvergrå
Produktslag	Rock