



Bräckjärn „Power Bar“, totallängd: 900mm



Beställningsdata

Ordernummer	759846 900
GTIN	3303807187903
Artikelklass	76D

Beskrivning

Utförande:

Smitt utförande med extremt robust, ovalt skaft och optimal vinkel. Brett blad och böjd klo med spikurdragare. Härdat och svartlackerat, blankpolerade ändar.

Teknisk beskrivning

Skaftmått (oval)	30 × 16 mm
vikt	3,2 kg
totallängd	900 mm
Produktslag	Bräckjärn