



Digitalt skjutmått TESA-CAL IP67 med runt djupmått, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	412759 150
GTIN	7630041148640
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Stor kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Över 12 000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS-mätläge. Skydd runtom mot vätskor.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

drifttid	12000 timmar
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Kalibrering	A1
avläsning	0,01 mm
Automatisk fränkoppling	ja
Mätvärde och nollpunkt behålls efter återaktivering från standbyläget	ja
Norm	ISO 13385

skänkellängd	40 mm
mätområde	0 - 150 mm
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
avläsning	0,0005 tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Omkoppling till standby	ja
Djupmått	Ø 1,6
Djupmått finns	ja
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------