



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Maskinplattform höjdbar och åkbar, Antal steg inklusive plattform: 1



Beställningsdata

Ordernummer	966205 1
GTIN	4031405304147
Artikelklass	98G

Beskrivning

Utförande:

Stabil aluminiumkonstruktion med dubbelt fällbara fötter för tre olika arbetshöjder (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Gångsäker yta med siltryckplatta, tillräckligt med plats för två personer och arbetsredskap, ståyta 1,7 × 0,6 m. 65 mm djupa räfflade steg för säker upp- och nedstigning. Med rullar för lätt åkning. Halksäkra plastskoningar. Största tillåtna last 300 kg. Lätt transport med transportmått (B × D × H in m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Teknisk beskrivning

Steg utförande	steg 2
vikt	24,5 kg
Stegpinne-/trappstegsdjup	65 mm
bottenyta (djup)	0,73 m
plattformshöjd utan räcken	0,25 m
plattformshöjd utan räcken	0,48 m
plattformshöjd utan räcken	0,73 m
bottenyta (bredd)	1,71 m
bottenyta (bredd)	2 m

bottenyta (bredd)	2,2 m
arbetshöjd ca.	2,25 m
arbetshöjd ca.	2,5 m
arbetshöjd ca.	2,75 m
Rullar	ja
inställbar i höjd	ja
Bärförmåga stegteknik	300 kg
Produktslag	Arbetsbock