



## Hopfällbar byggnadsställning, standardutförande, plattformshöjd: 3550mm



### Beställningsdata

Ordernummer	966311 3550
GTIN	4003866535149
Artikelklass	96Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Hopfällbar ställning med enkel enhandsmanövrering av den fällbara ramen med robust spärrknapp: Sätt fast och lossa med ett enda klick. Patenterad kantlistenhet. Lättgående påstickutförande av hårdplast: Ingen stjälpning vid sammanförande av påsticksramarna. Ställningens bredd: 0,72 m; ställningens längd: 1,8 m. Inklusivt svängbara hjul med parkeringsbroms  $\varnothing$  125 mm. Kan byggas ut till högst 7,65 m arbetshöjd.

#### Norm:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>).

### Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	5,55 m
ställningshöjd	4,65 m
vikt	95,3 kg
Bärförmåga stegteknik	200 kg
Produktslag	ställning

