

HEDI

Mobil LED-strålkastare, 230 V, effektförbrukning: 150W



Beställningsdata

Ordernummer	081211 150
GTIN	4003644022489
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Lamphus av pressgjuten aluminium med aluminiumreflektor och ljuskälla. Strömbrytare på lamphuset.

SMD-LED-strålkastare för mobil användning t bruk med kraftigt stativ (skydd runt om).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

märkspänning	230 V
ljusflöde	16500 lm
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 54
vikt	8300 g
Anslutningskabel längd	5 m
Belysning	LED-modul
ATEX-zon	ingen

totallängd	430 mm
total bredd	310 mm
totalhöjd	430 mm
Produktnamnsattribut	230 V
Produktslag	Strålkastare