

**Cleaning-Stick, längd L: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	358966 140
GTIN	
Artikelklass	38L

**Beskrivning****Fördel:**

- **Grundlig invändig rengöring av maskinen.**
- **Perfekt komplettering till den automatiserade arbetsprocessen.**
- **Lämplig för kylsmörjmedel (5 – 120 bar) och tryckluft (5 – 10 bar).**

**Användningsdata:**

- **Särskilt lämplig för rengöring av hål, fickor och underskärningar.**
- **Riktad körning till den position som ska rengöras.**
- **För fastsättning i godtyckliga verktygshållarsystem med invändig kylning.**

**Specialtillbehör:**

Universalmunstycken nr 358967.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	16 mm
Arbesmedium	Kylsmörjmedel
Arbesmedium	Tryckluft
varvtalsområde	30 - 400 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Dysa

---

**Tillbehör**

Universalmunstycken för Cleaning Stick Typ 50	358967 50
Universalmunstycken för Cleaning Stick Typ 45	358967 45