

Garant GRIDLINE

Verkstadsvagn XL ToolCar, 20×20G, Antal lådor: 8**Beställningsdata**

Ordernummer	914590 8
GTIN	4062406294861
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsvagnen XL ToolCar med 600 mm djup, med reptålig, halksäker och synnerligen ytskonande **GARANT GridLine-matta**. Hyllan kan enkelt bytas ut mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu). Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor.

Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 200 mm, med omönstrad TPU-beläggning på löpytan, lägsta möjliga rullmotstånd, tyst gång och trådsydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:

för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951520 storlek 75,

för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951520 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

OBS!:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951520 storlek 200 samt kantlister nr 951570 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741 – 951821 vardera i storlek 200.

Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95. Passande indelningsmateriel:
 Slitsade kantlister nr 951570 storlek 75 och storlek 125;
 Slitsade skiljelister nr 951520 storlek 75 och storlek 125;
 Insticksskiljeväggar nr 951721 – 951821 storlek 75 och nr 951731 – 951821 storlek 125.

Teknisk beskrivning

Serie	ToolCar
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
vikt	125,5 kg
maximal total bärförmåga	600 kg
Bredd	820 mm
Djup	630 mm
Antal lådor	8
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	1080 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bärförmåga låda/utdragshylla	50 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×20G
Cylinderlås	modulär låscylinde
Produktslag	Verkstadsvagn

Tillbehör

951520 125

Slitsade skiljelister Djup 20G passar lådor med fronthöjd
125 mm

Slitsade skiljelister Djup 20G passar lådor med fronthöjd 75
mm

951520 75