

## Mitutoyo

### Sändare U-WAVE-TMB med Bluetooth för bygelmikrometer, Typ: IP67



#### Beställningsdata

Ordernummer	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

##### Utförande:

Trådlöst dataöverföringssystem U-WAVE fit.

- **Direkt anslutning av sändaren på mätinstrumentets baksida - ingen störande kabel.**
- **Säker dataöverföringsbekräftelse med signalton eller röd/orange/grön LED-signal.**
- **Räckvidd cirka 20 meter (inom synhåll)**
- **Utmärkt batterilivslängd: 400 000 dataöverföringar med ett enda batteri .**

Kompatibel med tillvalet **HCT-** (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns kostnadsfritt för Android och iOS.

##### Passar till:

Coolant-Proof IP65 bygelmikrometer / mätur nr 434065, 434461, 434622

##### OBS!:

Beställ anslutningsmodul och sändare.

#### Teknisk beskrivning

Feedback	LED
Serie	HCT
Trådlös användning	Tillverkarens programvara

Trådlös användning	HCT mobilapp Android
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Produktslag	Sändare