

Garant**Handske, par MASTER FIT, Handskstorlek: 6****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094302 6 |
| GTIN | 4062406295257 |
| Artikelklass | 01H |

Beskrivning**Utförande:**

MASTER FIT montagehandske. Med innovativ vattenbaserad polyuretan-nitrilbeläggning för mycket höga krav precision, flexibilitet och taktil känsla i torra arbetsomgivningar. Finstrukturerad yta på handens insida genom den noggranna förädlingsprocessen. Pekskärmsklar, därmed kan du använda smartphones och andra pekskärmar utan att ta av handskarna. Lång livstid genom en mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri och Öko-Tex-certifierad.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|-------------------|
| Skyddskategori | Kategori II |
| Handskslag | Universalhandskar |
| Serie | MASTER FIT |

| | |
|--------------------|--|
| Handskstorlek | 6 |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Innehåll | 12 |
| Handskegenskap | DMF-fri |
| Handskegenskap | Lämplig för pekskärm |
| Handskegenskap | Allergikerhudvänlig |
| EN 388 | 4131X |
| Hållarmaterial | Lycra [®] / polyamid |
| Beläggning | water based PU/nitril |
| Beläggningsvariant | Handflata |
| användningsområde | Allround |
| användningsområde | Precision |
| Längd | 255 mm |
| Färg | blå/svart |
| Stickningsteknik | 15G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Användningsdata | Flergångs |
| Produktslag | Universalhandskar |