

**Garant****Mekanikerhandske Hybrid, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 094005 9      |
| GTIN         | 4062406295509 |
| Artikelklass | 01H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Robust, men mycket flexibel mekanikerhandske för tunga arbeten och hantering av tunga, svårhanterliga föremål. Handflatan består av mycket slitstarkt konstläder. Dessutom absorberar ett vadderat område stötar och slag för ytterligare skydd av händerna. Handryggen är elastisk och andningsaktiv för högsta komfort. Handskarnas pekfinger kan användas på pekskärmar. Därför kan du bland annat använda din smartphone utan att ta av handsken.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Skyddskategori | Kategori II       |
| Handskslag     | Universalhandskar |
| Handskstorlek  | 9                 |
| Innehåll       | 1                 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Torkning          | Lufttorkning   |
| Handskegenskap    | kardborrlås  |
| Handskegenskap    | Lämplig för pekskärm   |
| Handskegenskap    | DMF-fri  |
| Handskegenskap    | Allergikerhudvänlig  |
| EN 388            | 4111X  |
| Hållarmaterial    | Konstläder/spandex   |
| användningsområde | Heavy Duty   |
| Längd             | 240 mm   |
| AQL               | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Användningsdata   | Flergångs  |
| Skärskyddsklass   | X  |
| Produktslag       | Universalhandskar  |