

Garant**Mekanikerhandske Hybrid, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094005 10
GTIN	4062406295516
Artikelklass	01H

Beskrivning**Utförande:**

Robust, men mycket flexibel mekanikerhandske för tunga arbeten och hantering av tunga, svårhanterliga föremål. Handflatan består av mycket slitstarkt konstläder. Dessutom absorberar ett vadderat område stötar och slag för ytterligare skydd av händerna. Handryggen är elastisk och andningsaktiv för högsta komfort. Handskarnas pekfinger kan användas på pekskärmar. Därför kan du bland annat använda din smartphone utan att ta av handsken.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	1

Torkning	Lufttorkning
Handskegenskap	kardborrlås
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4111X
Hållarmaterial	Konstläder/spandex
användningsområde	Heavy Duty
Längd	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	X
Produktslag	Universalhandskar