

Garant**Rullvagn för systemväska, Typ: TLBX****Beställningsdata**

Ordernummer	918559 TLBX
GTIN	4062406295622
Artikelklass	9GT

Beskrivning**Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion. Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullagrade nav.

Passar till :

Systemväska L-BOXX® nr 693330, 693335, 693337, 693345, 685520, 685500.

Lackering:

Silver **pulverbelagd.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

höjd: 910 mm

Bredd: 790 mm

Djup: 400 mm

höjd stödram: 180 mm

Ø hjul: 125 mm

maximal bärförmåga: 250 kg

Teknisk beskrivning

vikt	9,6 kg
------	--------

höjd stödrum	180 mm
höjd	910 mm
Bredd	790 mm
Djup	400 mm
Ø hjul	125 mm
maximal bärförmåga	250 kg
Produktslag	Vagn, fast handtag

Tillbehör

Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 102	693330 102
Universellt verktygssortiment L 22 delar Antal delar 22	685520 22
Universellt verktygssortiment XXL 70 delar Antal delar 70	685500 70
Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 136	693330 136
Systemväska av plast L-BOXX® med 2 sortimentlådor och insatser Typ 102	693337 102
Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 238	693330 238
Verktygslåda av plast LT-BOXX® Typ 170	693345 170
Systemväska av plast L-BOXX® med insatser Typ 102	693335 102
Systemväska av plast L-BOXX® med insatser Typ 136	693335 136