

**Garant****Gallervagn TG9 med 5 lastytor, Typ: TG98****Beställningsdata**

Ordernummer	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Artikelklass	9GT

**Beskrivning****Utförande:**

Svetsad stålkonstruktion, hyllor av **träfiberskiva** med antracitfärgad reptålig yta. Justerbar i 40 mm raster. Det sidmonterade fällbara handtaget med 2K-Haptoprene®-mantel möjliggör en mycket stor dörröppningsvinkel. Med vardera 2 kullagrade bockhjul och svängbara hjul (med parkeringsbroms) med omönstrad polyuretanlöpyta, Ø 200 mm. Centralt låsbar med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås.

**Norm:****EN 1757-3****Specialtillbehör:**

Extrahylla nr 918578.

**Lackering:**

Silver **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

bärförmåga per hyllplan	95 kg
-------------------------	-------

bärförmåga totalt	500 kg
Djup	810 mm
höjd	1835 mm
lastplanens bredd	1200 mm
lastplanets djup	800 mm
vikt	179 kg
Bredd	1400 mm
Ø hjul	200 mm
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	40
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Behållarvagn

## Tillbehör

Mellanbotten till gallervagn TG9 för upphängning  
lastplanets djup 800 mm

918578 800