



## Kärnbormaskin, Typ: MAB155



### Beställningsdata

Ordernummer	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Artikelklass	07E

### Beskrivning

#### Utförande:

- Inbyggd invändig smörjning, magnetindikator för kontroll av magnetkraften.
- Inbyggd skäroljebehållare, komplett kabeldragning i kåpan.
- Växel dränkt i oljebad.

#### OBS!:

- Kärnborrar hittar du under nr 118780 till 118825.
- Kärnbormaskiner med automatisk matning, vakuumpänplatta och rörspännanordningar på begäran.
- Tryckluftsdrevna kärnbormaskiner med ATEX-standard på begäran.

förpackning: Transportväska

tillverkarens beteckning: MAB 155

effektförbrukning: 1050 W

maximalt varvtal: 320 min<sup>-1</sup>

maximal kärnborr-Ø i stål: 35 mm

Borrdjup: 30 mm

längd magnetfot: 80 mm

### Teknisk beskrivning

längd magnetfot	80 mm
Borrdjup	30 mm
effektförbrukning	1050 W

arbetslag	39 mm
bredd magnetfot	160 mm
tillverkarens beteckning	MAB 155
vikt	11 kg
maximalt varvtal:	320 min <sup>-1</sup>
maximal kärnborrh-Ø i stål	35 mm
nätspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin