

Garant**Säkerhetskoppling med invändig gänga invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 3/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080271 3/8
GTIN	4062406294984
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

OBS!:

Passande nippel se nr 080290 – 080293.

GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.

Teknisk beskrivning

Invändig anslutningsgänga	3/8 tum
Maximalt arbetstryck	16 bar
genomflöde	2250 l/min
Produktslag	Koppling

Tillbehör

Nippel med invändig gänga Sats i 5 delar Invändig
anslutningsgänga 3/8 tum

080291 3/8