

**Garant****Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning, Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd): 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080272 11
GTIN	4062406296964
Artikelklass	01A

**Beskrivning****Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering. Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

**OBS!:**

Passande nippel se nr 080290 – 080293.

**GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.**

**Teknisk beskrivning**

Maximalt arbetstryck	16 bar
genomflöde	2250 l/min
Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd)	11 mm
Produktslag	Koppling

---

## Tillbehör

Nippel med slanganslutning Sats i 5 delar Slanganslutning  
inner-Ø (nominell bredd) 11 mm

080292 11

Nippel Stream-Line-anslutning Slanganslutning inner-Ø  
(nominell bredd) 11 mm

080293 11