

Garant**Säkerhetskoppling med slanganslutning slanganslutning, Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd): 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080272 13
GTIN	4062406296971
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering. Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

OBS!:

Passande nippel se nr 080290 – 080293.

GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.

Teknisk beskrivning

genomflöde	2250 l/min
Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd)	13 mm
Maximalt arbetstryck	16 bar
Produktslag	Koppling

Tillbehör

Nippel med slanganslutningSats i 5 delar Slanganslutning
inner-Ø (nominell bredd) 13 mm

080292 13