

**Garant****Säkerhetskoppling med invändig gänga invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/2tum****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 080271 1/2    |
| GTIN         | 4062406294991 |
| Artikelklass | 01A           |

**Beskrivning****Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

**OBS!:**

Passande nippel se nr 080290 – 080293.

**GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.**

**Teknisk beskrivning**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| genomflöde                | 2250 l/min |
| Maximalt arbetstryck      | 16 bar     |
| Invändig anslutningsgänga | 1/2 tum    |
| Produktslag               | Koppling   |

---

## Tillbehör

Nippel med invändig gänga Sats i 5 delar Invändig  
anslutningsgänga 1/2 tum

---

080291 1/2