

**Garant****Säkerhetskoppling med invändig gänga invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080271 1/4
GTIN	4062406294977
Artikelklass	01A

**Beskrivning****Utförande:**

GARANT säkerhetskoppling är en högkapacitetskoppling av förzinkat stål med mycket hög genomströmningsförmåga. Ny förbättrad enhandsmanövrering.

Genomströmning: 2250 liter/minut, högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standarden 4414 och EN 983.

**OBS!:**

Passande nippel se nr 080290 – 080293.

**GARANT-serien uppfyller Eurostandard 7,6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.**

**Teknisk beskrivning**

genomflöde	2250 l/min
Maximalt arbetstryck	16 bar
Invändig anslutningsgänga	1/4 tum
Produktslag	Koppling

---

## Tillbehör

Nippel med invändig gänga Sats i 5 delar Invändig  
anslutningsgänga 1/4 tum

---

080291 1/4