


**Garant****Sliprondell med kardborre (A) Hålantal 15, Ø 150 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	567553 80
GTIN	4062406296995
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

Sliprondeller med **pappersbas**. Dammavvisande beläggning förhindrar igensättning i för tid. Baksidan är täckt med velour.

Slipskiva med kardborreband och öppen spridning, korund (A). Lämpar sig idealiskt för material med hög igensättningstendens.

**Användningsdata:**

På **excenterslipmaskiner** med kardborrefäste, t.ex. nr 567990 (dammsug möjlig). Universell **allroundprodukt** för grov-, mellan- och finslipning av alla metall- och plastytor, lacksystem och trä.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
skiv-Ø	150 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	15
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		