

Garant**Sliprondell med kardborre (A) Hålantal 15, Ø 150 mm, Kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	567553 100
GTIN	4062406297008
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Sliprondeller med **pappersbas**. Dammavvisande beläggning förhindrar igensättning i för tid. Baksidan är täckt med velour.

Slipskiva med kardborrband och öppen spridning, korund (A). Lämpar sig idealiskt för material med hög igensättningstendens.

Användningsdata:

På **excenterslipmaskiner** med kardborrfäste, t.ex. nr 567990 (dammsug möjlig). Universell **allroundprodukt** för grov-, mellan- och finslipning av alla metall- och plastytor, lacksystem och trä.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	100
skiv-Ø	150 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	15
Maskin	Excenterslip
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		