


**Garant****CaraFin Diamant polerskiva, Ø 150 mm, Kornstorlek: D1µm****Beställningsdata**

Ordernummer	567899 D1
GTIN	4062406295677
Artikelklass	51G

**Beskrivning****Utförande:**

Karborrhäftande **CaraFin polerskumplast** av elastiskt polyuretanmaterial belagt med **diamantkorn**. Skumplastens hårdhetsgrad är idealiskt anpassad till polersteget. De bundna diamantkornen ger en **klart högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

**Användningsdata:**

Högsta möjliga flexibilitet och anpassning till konturer. **Exklusive polerpasta.**

**Passar till:**

Polyuretanstödrondell nr 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150;  
polerrondell nr 567762 150.

Nr 077771 PE14-118 och 077771 XCE10-8125.

**OBS!:**

Fler CaraFin polerskum finns i katalogprogram 55.

**Teknisk beskrivning**

skiv-Ø	150 mm
polersteg	Högganspolering

Färg	svart
Serie	CaraFin
Slipmedlets beteckning	D
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Produktslag	Polerskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		