

Garant**CaraFin Diamant polerskiva, Ø 150 mm, Kornstorlek: D10µm****Beställningsdata**

Ordernummer	567899 D10
GTIN	4062406295684
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

Kardborrhäftande **CaraFin polerskumplast** av elastiskt polyuretanmaterial belagt med **diamantkorn**. Skumplastens hårdhetsgrad är idealiskt anpassad till polersteget. De bundna diamantkornen ger en **klart högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Användningsdata:

Högsta möjliga flexibilitet och anpassning till konturer. **Exklusive polerpasta.**

Passar till:

Polyuretanstödronnell nr 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150;
polerronnell nr 567762 150.

Nr 077771 PE14-118 och 077771 XCE10-8125.

OBS!:

Fler CaraFin polerskum finns i katalogprogram 55.

Teknisk beskrivning

polersteg	Avslutande polering
skiv-Ø	150 mm

Färg	orange
Serie	CaraFin
Slipmedlets beteckning	D
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Produktslag	Polerskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		