

**Garant****Slipnylonrondell med karborrh, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	566912 280
GTIN	4062406297794
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

Slipnylonrondell med karborrh med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringsskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (**ca 50 % lägre vibrationsnivå med karborrslipptallrik nr 566965**).

**Användningsdata:**

På vinkelslipar med karborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsskärna).

För **Ytbehandling, mattpolering, övergångar** med tydlig reducerat råhetsdjup samt för **lättare rengöring och**- (t.ex. borttagning av anlöpningsfärger) och **gradning**.

**OBS!:**

Slippappersrondeller för förslipning, se nr **567705 och framåt**.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	fin
skiv-Ø	125 mm
Motsvarande kornstorlek	280

Färg	blå
Utförande	A very fine
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Stödtallrik med kardborre medCentrering och gänga M 14  
Utvändig Ø 125 mm

566965 125

Stödtallrik med kardborre medGänga M 14 Utvändig Ø 125  
mm

566960 125