

Garant**Slipnylonrondell med karborrh, Ø 115 mm, Motsvarande kornstorlek: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	566911 100
GTIN	4062406297749
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonrondell med karborrh med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (**ca 50 % lägre vibrationsnivå med karborrhslipertallrik nr 566965**).

Användningsdata:

På vinkelslipar med karborrhertallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).

För **Ytbehandling, mattpolering, övergångar** med tydlig reducerat råhetsdjup samt för **lättare rengöring och**- (t.ex. borttagning av anlöpningsfärger) och **gradning**.

OBS!:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr **567705 och framåt**.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
Utförande	En coarse
skiv-Ø	115 mm

Färg	brun
Motsvarande kornstorlek	100
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Stödtallrik med kardborre medGänga M 14 Utvändig Ø 115 mm

566960 115

Stödtallrik med kardborre medCentrering och gänga M 14 Utvändig Ø 115 mm

566965 115