

Garant**Slipnylonrondell med karborrh, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

Ordernummer	566912 180
GTIN	4062406297787
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Slipnylonrondell med karborrh med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringsskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (**ca 50 % lägre vibrationsnivå med karborrhsliptallrik nr 566965**).

Användningsdata:

På vinkelslipar med karborrhstallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsskärna).

För **Ytbehandling, mattpolering, övergångar** med tydlig reducerat råhetsdjup samt för **lättare rengöring och**- (t.ex. borttagning av anlöpningsfärger) och **gradning**.

OBS!:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr **567705 och framåt**.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
Motsvarande kornstorlek	180
Utförande	A medium

finhetsgrad	medel
Färg	röd
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Stödtallrik med kardborre medCentrering och gänga M 14
Utvändig Ø 125 mm

566965 125

Stödtallrik med kardborre medGänga M 14 Utvändig Ø 125
mm

566960 125