

3M**Minislipband Ø 90×100 mm, 947A, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	568531 120
GTIN	8718734418528
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Minislipband Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Premiumslipband med precisionsformade **Cubitron™ II** keramikkorn (självskärpande). Med sliphjälpmiddel för ännu svalare slipning.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Markant bättre prestanda på **svårbearbetade material** som rostfritt stål, nickellegeringar, krom och aluminium.

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Slipbandets längd	289 mm
Slipbandsdiameter	90 mm
Slipbandets bredd	100 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
tillverkarens beteckning	947A
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Fästvals Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
------------------------------	------------