

3M**Minislipband Ø 100 × 100 mm, 947A, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	568532 80
GTIN	8718734418559
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Minislipband Ø 100 × 100 mm (314 × 100 mm).

Premiumslipband med precisionsformade **Cubitron™ II** keramikkorn (självskärpande). Med sliphjälpmiddel för ännu svalare slipning.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Markant bättre prestanda på **svårbearbetade material** som rostfritt stål, nickellegeringar, krom och aluminium.

Järn-, svavel och klorandel: < 0,1 %

Teknisk beskrivning

Slipbandets längd	320 mm
Kornstorlek	80
Slipbandets bredd	100 mm
Slipbandsdiameter	100 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
tillverkarens beteckning	947A
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		