


**3M****Minislipband Ø 100 × 100 mm, 337DC, Kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	568535 280
GTIN	8718734418627
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Minislipband Ø 100 × 100 mm (314 × 100 mm).

Slipkornen är inpressade i definierade block. Hög korntäthet för längsta utslitningstid.

Definierade kanaler **förhindrar igensättning. Likformig ytjämnhet** under hela slippprocessen, även på tunna plåtar.

**Användningsdata:**

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtalet 5000 varv/minut.

**Teknisk beskrivning**

Slipbandets längd	320 mm
3M-kornbeteckning	A065
Kornstorlek	280
Slipbandsdiameter	100 mm
Slipbandets bredd	100 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

tillverkarens beteckning	337DC
Produktslag	Slipband

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		