

**3M****Minislipband Ø 90×100 mm, 237AA, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	568537 120
GTIN	8718734418634
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Minislipband Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Den finstrukturerade pyramidytan garanterar **bästa finish och längsta utslitningstid**. Mycket lämplig för medelgrov slipning av rostfri stålplåt.

**Användningsdata:**

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

**Teknisk beskrivning**

3M-kornbeteckning	A160
Slipbandsdiameter	90 mm
Slipbandets bredd	100 mm
Slipbandets längd	289 mm
Kornstorlek	120
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

tillverkarens beteckning	237AA
Produktslag	Slipband

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		