

3M**Minislipband Ø 100 × 100 mm, 237AA, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	568538 120
GTIN	8718734418689
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Minislipband Ø 100 × 100 mm (314 × 100 mm).

Den finstrukturerade pyramidytan garanterar **bästa finish och längsta utslitningstid**. Mycket lämplig för medelgrov slipning av rostfri stålplåt.

Användningsdata:

På ytslip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
Slipbandsdiameter	100 mm
Slipbandets längd	320 mm
3M-kornbeteckning	A160
Slipbandets bredd	100 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

tillverkarens beteckning	237AA
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		