

Garant**Minislipband Ø 100 × 100 mm, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	568558 280
GTIN	4062406297954
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Minislipband Ø 100 × 100 mm (314 × 100 mm).
Slipdukminiband för övergångar, satinering och finish.
Med filmunderlägg för enkel påbyggnad på alla valsar.

Användningsdata:

På ytstrip- och satineringsmaskiner med fästvalsar nr 568570 – 568577 (hål Ø 19 mm). Högsta varvtal 5000 varv/minut.

Teknisk beskrivning

Slipbandets bredd	100 mm
Färg	blå
Slipbandsdiameter	100 mm
Motsvarande kornstorlek	280
Slipbandets längd	320 mm
Utförande	A very fine
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktslag

Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Fästvals Ø 90×100 mm Typ AIR

568575 AIR