

Garant**Fästvals Ø 100 × 100 mm, Typ: AIR**

Beställningsdata

Ordernummer	568577 AIR
GTIN	4062406297961
Artikelklass	56S

Beskrivning

Utförande:

Fästhål Ø 19 mm med dubbelkilspår.

Pneumatiskt utförande, hårdhetsgraden kan ställas in individuellt. Adapter för cykelpumpar ingår.

Användningsdata:

För fastsättning av minislipband nr 568531 – 568561.

Teknisk beskrivning

Hårdhetsgrad	AIR
Färg	svart
konstruktion	pneumatisk
hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	100 mm
hål-Ø	19 mm
Produktslag	Satineringsvalshållare

