

HOLEX**Lamellslipskiva slipnylon (grov), Ø 100×100 mm, Motsvarande kornstorlek: CRS****Beställningsdata**

Ordernummer	568476 CRS
GTIN	4062406297978
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Standardmått **Ø 100×100 mm**. Fästhål Ø 19 mm med universalkilspår.

Grovrengöringsduk, aggressiv och med lång hållbarhet.

Användningsdata:

Snabb borttagning av skal, rost, anlöpningsfärg och lackrester. Likformig streckbild på hela ytan.

Lång utslitningstid.

Teknisk beskrivning

slipmedelsunderlag	grovrengöringslipnylon
rekommenderat varvtal	2800 min ⁻¹
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
hyls-Ø	100 mm
Valsbredd	100 mm
Produktnamnsattribut	Ø 100×100 mm

Produktslag

Dukgrovrengöringsvals

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		