



## Multinorm-jacka VIS-LINE, gul/kornblå, Konfektionsstorlek DE: 56



### Beställningsdata

Ordernummer	091701 56
GTIN	4057121456663
Artikelklass	09S

### Beskrivning

#### Utförande:

Multinormkläder VIS-LINE är med den **ergonomiskt dynamiska passformen** mycket slitstarka och rivhållfasta. Den moderna designen och de många olika färgerna gör att kläderna går mycket bra **att kombinera med PRO-LINE** från Rofa. **Reflexelementen** är påsatta enligt taktegelsprincipen så att de är lätta att reparera.

Jackan med **förformade ärmar** medger optimal rörelsefrihet.

- **Vikbar krage.**
- **Frontens mitt med tryckknappar.**
- **Bröst- och sidfickor med lock och tryckknapp.**
- **Reglerbara ärmar med tryckknappar.**
- **Rörelseveck i ryggdelen.**
- **Stor bröstinnerficka med kardborrbandslås.**
- **Ryggförlängning.**

#### Norm:

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**
- **EN 61482-1-2**

**OBS!:**

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

**Jacka** med **EN ISO 20471 klass 1** i kornblått / gult under nr 091702.

**Teknisk beskrivning**

Serie	VIS-LINE
Kön	Herr
Konfektionsstorlek DE	56
Tygsammansättning	65% bomull
Tygsammansättning	2% övriga fiber
Tygsammansättning	33% polyester
Materialvikt / vävtäthet	350 g/m <sup>2</sup>
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Färg	gul/kornblå
Norm	EN 13034-6
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN ISO 20471
Kläder enligt	DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Produktslag	Varseljacka