



Multinorm-hängselbyxa VIS-LINE, gul/kornblå, Konfektionsstorlek DE: 102



Beställningsdata

Ordernummer	091707 102
GTIN	4057121497161
Artikelklass	09S

Beskrivning

Utförande:

Multinormkläder VIS-LINE är med den **ergonomiskt dynamiska passformen** mycket slitstarka och rivhållfasta. Den moderna designen och de många olika färgerna gör att kläderna går mycket bra **att kombinera med PRO-LINE** från Rofa. **Reflexelementen** är påsatta enligt taktegelsprincipen så att de är lätta att reparera.

Hängselbyxan har för att förbättra rörligheten **töjbara sidkilar** och förformade byxben. Bärkomforten säkerställs med stretchhängslen. Bröstkficka har lock och tryckknappar.

- **Fickor med mer volym.**
- **Gylf med blixtlås.**
- **Cargoficka med utanpåliggande smartphoneficka med lock och tryckknappar.**
- **Tumstocksicka med lock och tryckknapp.**
- **Benfickor certifierade enligt EN 14404 tillsammans med knästopning, tillverkarnummer 920.**
- **Bakficka med lock och tryckknapp.**

Norm:

- **EN ISO 20471 Klasse 2**
- **EN 1149-3/-5**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1**
- **EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2**
- **EN 13034 Typ 6**

· **EN 61482-1-2**

OBS!:

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Hängselbyxa med EN ISO 20471 klass 1 i kornblått / gult under nr 091708.

Teknisk beskrivning

Konfektionsstorlek DE	102
Serie	VIS-LINE
Tygsammansättning	65% bomull
Tygsammansättning	2% övriga fiber
Tygsammansättning	33% polyester
Materialvikt / vävtäthet	350 g/m ²
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Kläder enligt	DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Kläder enligt	DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg	gul/kornblå
Norm	EN 13034-6
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN ISO 20471
Norm	EN 14404
EN 20471 (varselskydd)	klass 1
Produktslag	Varselhängselbyxa