

**Multinorm-jacka VIS-LINE, kornblå / gul, Konfektionsstorlek DE: 58****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091702 58 |
| GTIN | 4057121534538 |
| Artikelklass | 09S |

Beskrivning**Utförande:**

Multinormkläder VIS-LINE är med den **ergonomiskt dynamiska passformen** mycket slitstarka och rivhållfasta. Den moderna designen och de många olika färgerna gör att kläderna går mycket bra **att kombinera med PRO-LINE** från Rofa. **Reflexelementen** är påsatta enligt taktegelsprincipen så att de är lätta att reparera.

Jackan med **förformade ärmor** medger optimal rörelsefrihet.

- **Vikbar krage.**
- **Frontens mitt med tryckknappar.**
- **Bröst- och sidfickor med lock och tryckknapp.**
- **Reglerbara ärmor med tryckknappar.**
- **Rörelseveck i ryggdelen.**
- **Stor bröstinnerficka med kardborrband.**
- **Ryggförlängning.**

Norm:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/ A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

OBS!:

Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--|
| Konfektionsstorlek DE | 58 |
| Kön | Herr |
| Serie | VIS-LINE |
| Tygsammansättning | 65% bomull |
| Tygsammansättning | 2% övriga fiber |
| Tygsammansättning | 33% polyester |
| Materialvikt / vävtäthet | 350 g/m ² |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt |
| Färg | kornblå / gul |
| Norm | EN 13034-6 |
| Norm | EN 61482-1-2 |
| Norm | EN ISO 20471 |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma |
| Produktslag | Varseljacka |