



U-ringnyckelsats, Antal verktyg: 19



Beställningsdata

Ordernummer	952508 19
GTIN	2050002041301
Artikelklass	91A

Beskrivning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952508: 1 st.

STAHLWILLE ring-skruvnyckelsats nr 613510 storlek 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 st.

Teknisk beskrivning

bredd i G	10
Bredd	250 mm
djup i G	20
Djup	500 mm
Antal verktyg	19
Utförande	med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
vikt	1,946 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	10×20
minsta lämpliga lådfronthöjd	100 mm
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613500 15
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613500 8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613500 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613500 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613500 6
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613500 21
Ringnyckelsats Antal nycklar 19	613510 19
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952508	952001 952508
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613500 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613500 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613500 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613500 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613500 20
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613500 11
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613500 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613500 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613500 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613500 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613500 22
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm	613500 9