



## Sexkantvinkelskruvdragare / skruvdragarsortiment, Antal verktyg: 17



### Beställningsdata

Ordernummer	952919 17
GTIN	4062406298234
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinlägg, tomt nr 952001 storlek 952919: 1 st.

HOLEX Insexnyckelsats nr 627225 storlek 9: 1 st.

HOLEX skruvdragare för spår nr 660701 storlek 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8: 1 st vard.

HOLEX skruvdragare för Phillips nr 668401 storlek 0; 1; 2: 1 st vard.

### Teknisk beskrivning

Antal verktyg	17
bredd i G	8
Djup	500 mm
Bredd	200 mm
djup i G	20
Utförande	med skruvdragare
vikt	1,079 kg
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm

Fyllnadsgrad i låda i G	8×20
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 0	668401 0
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 7 mm	660701 7
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 3,5 mm	660701 3,5
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 8 mm	660701 8
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 5,5 mm	660701 5,5
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 952919	952001 952919
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1	668401 1
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 9	627225 9
Skruvdragare för spår, med krafthandtag mejselbredd b 2,5 mm	660701 2,5
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2