



## Tångsortiment, Antal verktyg: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	954188 5
GTIN	2050002041929
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954188: 1 st.  
KNIPEX kombinationstång nr 701500 storlek 160: 1 st.  
KNIPEX spetstång, rak, nr 713150 storlek 160: 1 st.  
KNIPEX sidavbitare nr 724900 storlek 160: 1 st.  
KNIPEX polygriptång nr 705800 storlek 125; 250: 1 st vard.

### Teknisk beskrivning

Djup	400 mm
Bredd	200 mm
bredd i G	8
Antal verktyg	5
djup i G	16
Utförande	med tänger
vikt	0,978 kg

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8×16
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 250 mm	705800 250
Kombinationstång, polerad totallängd 160 mm	701500 160
Spetstång, rak, polerad totallängd 160 mm	713150 160
Sidavbitare polerad totallängd 160 mm	724900 160
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954188	952001 954188
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 125 mm	705800 125