

Elektrikersortiment helisolerat, Antal verktyg: 12



Beställningsdata

Ordernummer	954586 12
GTIN	2050002042001
Artikelklass	91A

Beskrivning

leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954586: 1 st.

WERA elektrikerskruvdragare för spår nr 663100 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 st vard.

Spänningsprovare nr 665050 storlek 3: 1 st.

WERA skruvdragare för Phillips nr 668600 storlek 1; 2: 1 st vard.

GARANT kombinationstång helisolerad nr 701710 storlek 180: 1 st.

GARANT spetstång, rak, helisolerad nr 713310 storlek 200: 1 st.

GARANT sidavbitare helisolerad nr 725310 storlek 160: 1 st.

Skalningskniv nr 728010 storlek 8 – 28: 1 st.

GARANT avisoleringstång nr 728613 storlek 6: 1 st.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
djup i G	20
Bredd	300 mm
Antal verktyg	12
bredd i G	12
Utförande	med verktygssortiment
vikt	1,622 kg

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	12×20
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Sidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	725310 160
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663100 5,5
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 2	668600 2
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663100 2,5
Spetstång, rakVDE-isolerad totallängd 200 mm	713310 200
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663100 3,5
Enpolig fasprovare eggbredd 3 mm	665050 3
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 1	668600 1
Vanadin-kombinationstång, förkromadVDE-isolerad totallängd 180 mm	701710 180
Avmantlingskniv med krokigt blad för kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 4 mm	663100 4
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 954586	952001 954586
Avisoleringstång för ledararea 6 mm ²	728613 6