

**PRYOR****Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085430 2
GTIN	5022044001206
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

**Användningsdata:**

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservdel:**

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffr, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

**OBS!:**

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

**Teknisk beskrivning**

skafttjocklek	6,35
typhöjd	2 mm
totallängd	63,5 mm

Produktslag

Handslagstämpel

**Tillbehör**Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/Q mm

085431 2/Q

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/Y mm

085431 2/Y

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/A mm

085431 2/A

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/N mm

085431 2/N

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/& mm

085431 2/&amp;

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/X mm

085431 2/X

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/H mm

085431 2/H

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/I mm

085431 2/I

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/R mm

085431 2/R

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/K mm

085431 2/K

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/M mm

085431 2/M

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/S mm

085431 2/S

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/F mm

085431 2/F

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/U mm

085431 2/U

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
2/P mm

085431 2/P

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/T mm	085431 2/T
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/W mm	085431 2/W
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/L mm	085431 2/L
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/J mm	085431 2/J
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/D mm	085431 2/D
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/V mm	085431 2/V
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/G mm	085431 2/G
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/O mm	085431 2/O
Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/C mm	085431 2/C
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/B mm	085431 2/B
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/Z mm	085431 2/Z
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 2/E mm	085431 2/E