




## Hylsnyckelsortiment 3/8 tum, Antal verktyg: 37



### Beställningsdata

Ordernummer	953748 37
GTIN	2050002043015
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinlägg nr 952001 storlek 953748: 1 st.

STAHLWILLE 12-kantinsats 3/8 tum nr 637000 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: 1 st vard.

STAHLWILLE sexkantskruvdragarsats 3/8 tum nr 637600 storlek 4; 6; 6; 7; 8; 10: 1 st vard.

STAHLWILLE hylsnyckelsats 3/8 tum nr 637450 storlek E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: 1 st vard.

STAHLWILLE skruvdragarsats 3/8 tum nr 637560 storlek TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: 1 st vard.

STAHLWILLE spärrnyckel omkopplingsbar 3/8 tum nr 635000 storlek 3/8: 1 st.

STAHLWILLE förlängning nr 635400 storlek 75; 240: 1 st vard.

STAHLWILLE T-handtag nr 635700 storlek 165: 1 st.

STAHLWILLE kardanknut nr 636200 storlek 3/8: 1 st.

### Teknisk beskrivning

djup i G	20
bredd i G	8
Djup	500 mm
vikt	1,962 kg

Bredd	200 mm
Antal verktyg	37
Utförande	med hylsnyckel
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
fyrkantfäste	3/8 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX15	637560 TX15
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX20	637560 TX20
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 16 mm	637000 16
Spärrskaft, omställbart, 3/8 tum Typ 3/8	635000 3/8
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 6 mm	637600 6
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 13 mm	637000 13
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX10	637560 TX10
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 11 mm	637000 11
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 7 mm	637600 7
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 19 mm	637000 19
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 5 mm	637600 5
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 15 mm	637000 15
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E14	637450 E14
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 17 mm	637000 17
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E12	637450 E12
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E7	637450 E7
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 18 mm	637000 18
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX40	637560 TX40
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 9 mm	637000 9

Förlängare, 3/8 tum totallängd 240 mm	635400 240
Kardanknut, 3/8 tum Typ 3/8	636200 3/8
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E8	637450 E8
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 8 mm	637000 8
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX27	637560 TX27
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E5	637450 E5
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 12 mm	637000 12
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX30	637560 TX30
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 14 mm	637000 14
Tolvkantshylsa, 3/8 tum nyckelvidd 10 mm	637000 10
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX9	637560 TX9
Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX25	637560 TX25
T-handtag, 3/8 tum totallängd 165 mm	635700 165
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E10	637450 E10
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 4 mm	637600 4
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953748	952001 953748
Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® Torx®-profil E6	637450 E6
Förlängare, 3/8 tum totallängd 75 mm	635400 75
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 10 mm	637600 10
Sexkantsskruvdragarhylsa 3/8 tum sexkant 8 mm	637600 8