



## Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum, Antal verktyg: 38



### Beställningsdata

Ordernummer	953829 38
GTIN	2050002042025
Artikelklass	91A

### Beskrivning

#### Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. **Täckskiktet är antracitfärgat**, den underliggande **grå kontrastfärgen** visar om verktyg saknas.

#### leveransinnehåll:

Cellplastinlägg nr 952001 storlek 953829: 1 st.

STAHLWILLE sexkantinsats 1/4 tum nr 631000 storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: 1 st vard.

STAHLWILLE sexkantskruvdragarinsats 1/4 tum nr 631700 storlek 3; 4; 5: 1 st vard.

STAHLWILLE spärrnyckel omkopplingsbar 1/4 tum nr 632000 storlek 1/4: 1 st.

STAHLWILLE förlängning 1/4 tum nr 632400 storlek 50; 150: 1 st vard.

STAHLWILLE instickshandtag 1/4 tum nr 632800 storlek 150: 1 st.

STAHLWILLE T-handtag 1/4 tum Alloy nr 633000 storlek 116: 1 st.

STAHLWILLE kardanknut 1/4 tum nr 633500 storlek 1/4: 1 st.

STAHLWILLE spärrnyckel omkopplingsbar 1/2 tum nr 640100 storlek 1/2: 1 st.

STAHLWILLE förlängning 1/2 tum nr 641000 storlek 130; 255: 1 st vard.

STAHLWILLE T-handtag 1/2 tum Alloy nr 641300 storlek 300: 1 st.

STAHLWILLE kardanknut 1/2 tum Alloy nr 641600 storlek 1/2: 1 st.

STAHLWILLE 12-kantinsats 1/2 tum nr 642200 storlek 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: 1 st vard.

STAHLWILLE sexkantskruvdragarinsats 1/2 tum nr 643200 storlek 6; 8; 10; 12; 14: 1 st vard.

### Teknisk beskrivning

Antal verktyg	38
---------------	----

Djup	500 mm
bredd i G	10
vikt	3,793 kg
Bredd	250 mm
djup i G	20
Utförande	med hylsnyckel
Hårdsjumegenskap LD45, tjocklek	30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	10×20
fyrkantsfäste	1/4 tum
fyrkantsfäste	1/2 tum
Produktslag	Cellplastinlägg

## Tillbehör

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633000 116
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 4 mm	631700 4
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum Typ 1/4	632000 1/4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643200 6
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643200 10
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642200 27
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642200 22
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642200 18
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 3 mm	631700 3
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642200 17
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631000 4
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643200 8
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642200 30
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 5 mm	631700 5
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632400 50
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150 mm	632800 150
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642200 19
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642200 13
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642200 21
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643200 12
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum Typ 1/2	640100 1/2
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642200 24
Kardanknut, 1/4 tum Typ 1/4	633500 1/4
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643200 14
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642200 16
Cellplastinsats för verktygssatser passar cellplastsortiment 953829	952001 953829
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7