

Utrymnings skyltar Utrymningsväg vänster uppåt, passera friytan snett åt vänster, Typ: 12400

Beställningsdata

Ordernummer	099310 12400
GTIN	4061466068252
Artikelklass	09V

Beskrivning

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

OBS!:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm).

Utrymnings skyltarna uppfyller den gamla standarden (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den nya standarden finns i vår e-shop.

Teknisk beskrivning

Längd	400 mm
Material	Hård-PVC-plast
Innehåll	1
Ljusegenskap	fotoluminiscent
höjd	200 mm
Leveranssätt	Delar
Ljustäthet efter 10 minuter	0,055 cd/m ²
Ljustäthet efter 60 minuter	0,008 cd/m ²
Produktslag	Utrymnings skyltar