

Utrymnings skyltar Utrymningsväg höger uppåt, passera friytan snett åt höger, Typ: 14300

Beställningsdata

Ordernummer	099311 14300
GTIN	4061466055139
Artikelklass	09V

Beskrivning

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

OBS!:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm).

Utrymnings skyltarna uppfyller den gamla standarden (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den nya standarden finns i vår e-shop.

Teknisk beskrivning

Leveranssätt	Delar
Monteringstyp	självhäftande
höjd	150 mm
Ljusegenskap	fotoluminiscent
Längd	300 mm
Material	PVC-folie
Innehåll	1
Ljustäthet efter 10 minuter	0,055 cd/m ²
Ljustäthet efter 60 minuter	0,008 cd/m ²
Produktslag	Utrymnings skyltar